

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de acero galvanizado
- Fácil de inspeccionar la existencia de daños
- Amortiguador
- Resistencia alta a la abrasión
- Fatiga nominal 1: Veces el límite de carga de trabajo a 20 000 ciclos

Cáncamo RS Pro M20 x 27mm

Código RS 673-664



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Estos cáncamos de nuestra propia Marca RS Pro están diseñados para cargas de tracción lineal en la dirección de la rosca. Estos cáncamos se han probado a prueba y se suministran completos con certificado de prueba.

Especificaciones

Tipo	Cáncamo
Límite de carga de trabajo	1.6t
Material	Acero al carbono

Especificaciones mecánicas

Diámetro	27mm
Tamaño de rosca	M20
Longitud de rosca	32mm
Diámetro de collarín	40mm
Grosor del collarín	14mm
Diámetro exterior del ojo	59mm
Altura total	97mm
Aplicaciones	Tensado de cables, fijación de cargas

Estándar de seguridad

Se cumplen los estándares	BS 4278:1984
----------------------------------	--------------

