

Hauptmerkmale

Baureihe	Odace
Produkt- oder Komponententyp	Reading lamp
Geräteanwendung	Reading USB charger
Gehäusevariante	Einbau
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Schalterfunktion	Dimmer
Schaltanwendung	EIN/AUS
Farbton	Anthrazitfarben
Marktsegment	Hotel

Zusatzmerkmale

Typ des USB-Netzteils	USB type A
Stellglied	Drucktaste
Bemessungs-Nennleistung	2 W
[Ue] Bemessungsbetriebsspannung	240 V
Lampenfassung	Integrierte LED
Lampentyp	LED
Kontrolltyp	Touch-Typ
Lichtfluss	100 lm
Integrierte Verbindungsart	USB-Anschluss
Ausgangsstrom	2,1 A
Befestigungsmodus	Schrauben
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1
Klemmverbindungskapazität	2,5 mm² für flexibel Kabel(n) 2,5 mm² für fest Kabel(n)
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	45 mm

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.