

特点

- 900 流明、可实现最佳亮度和可见性
- 冷白光
- a+ 高效光等级-高于 90%
- IP65 等级。防尘，并且可耐受来自各个方向的喷水。
- 光束角： 120°c
- 工作电压 85 - 260V 交流
- led 使用寿命为 50、000 小时。
- 发光效率 80-90 lm/w
- 工作温度 -40°c 至 +50°c
- 优质铝和钢化玻璃制造材料。

RS Pro 光灯、1 个 led、10 w、800 → 900 lm、IP65 85 → 265 v

RS 号： 787- 1310



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 泛光灯是一种优质的大功率 LED 灯。您可用随附的安装支架将它悬挂在墙壁或天花板上。防护等级为 IP65，适合室内和室外使用。我们的 LED 泛光灯的能效等级为 A+，节能效果出色。

[787-1329](#)：80W 、 6400-7200 流明

[787-1323](#)：100W ， 8000-9000 流明

[872-4127](#)：150W 、 13500-14500 流明

[872-4136](#)：160W 、 12800-14400 流明

[872-4139](#)：200W 、 16000-18000 流明

一般规格

泛光灯类型	室外
led 数量	1
亮度	800lm 至 900lm
流明效率	>30w/w 80lm 至 90lm (带
浅色	冷白色
色温	6500K
颜色指数 (cri)	ra > 80
光束角	120°
外壳材料	铝
外壳颜色	黑色
应用	仓库、停车场、人行道、施工区、公园和花园、家庭安全

电气规格

功率	10W
电压	85 → 265 V
频率范围	50Hz 至 60Hz
功率因数	>0.90
灯类型	LED
太阳能电池板	否
可调光	否
使用寿命小时数	50000h
灯具效率 (%)	>90%

机械规格

尺寸	85.7mm x 114.3mm x 88.8mm
高度	85.7mm
宽度	114.3mm
深度	88.8mm

操作环境规格

工作温度范围:	-30°C 至 45°C
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	45°C

保护类别

ip 等级	IP65
-------	------

认证

合规性 / 认证	EN61340
符合标准	ce 、 dlc 、 fcc 、 符合 rohs 标准、 ul
eu 能效等级	a+



