



Bestückung

1 x LED-Modul
 Lichtfarbe tageslichtweiß, 5300-6000 K, Farbwiedergabe Ra=75
 Energieeffizienzklasse A+
 Elektronischer Transformator
 95-240 V; 50/60 Hz
 ca. 3 W
 ohne
 IP 20 (67)
 II
 ohne Schalter
 Aluminium, eloxiert, tiefschwarz
 Glasblende
 tiefschwarz
 ca. 1.1 kg
 ca. 3.0 m; Netzstecker
 CEE 7/XVI
 Anschraubflansch; Sockel, Tischklemme (Zubehör),
 Wandwinkel (Zubehör)
 Flood mit 25°-Abstrahlwinkel

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Entblendung
Schutzart
Schutzklasse
Bedienung
Leuchtgehäuse
Lampenabdeckung
Leuchtgestänge
Gewicht (netto)
Netzanschlussleitung

Befestigung

Besonderheiten



CEE 7/XVI

Beleuchtungsstärken

Messbedingungen: d=50cm; I=700mA

Em: 691 lx
 Emax: 1260 lx
 Emin: 221 lx

