

## MERKMALE

- Keramiksicherung
- Patronengröße 6,3 mm x 32 mm
- Nenngeschwindigkeit: T
- Zylindrische Form

# RS Pro, 10 A Keramikpatronensicherung, 6,3 x 32 mm, Geschwindigkeit T

RS Best.-Nr. 414-061



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

RS Pro bietet diese Serie von Miniatur-Keramikpatronensicherungen an. Diese Sicherungen sind stoßfest (auch bekannt als träge oder zeitverzögert), d. H. Sie ermöglichen einen Stromfluss für einen kurzen Zeitraum, ohne dass die Sicherung durchbrennt/kurzgeschlossen wird. Diese RS Pro Sicherungen haben eine hohe Ausschaltvermögen und sind 6,3 mm x 32 mm.

## Allgemeine

<b>Sicherungsgeschwindigkeit</b>	T
<b>Gehäusematerial</b>	Keramik
<b>UL-Klasse</b>	UL 248-13
<b>Anwendungen</b>	Industrie, Gewerbe, Haushalt/Wohngebäude, Automobilindustrie

## Elektrische Spezifikationen

<b>Nennstrom</b>	10A
<b>Nennspannung</b>	500 V ac
<b>Hohe Rupturkapazität</b>	Ja
<b>Ausschaltvermögen (bei maximaler Nennspannung)</b>	1500A

## Mechanische

<b>Sicherungsgröße</b>	6,3 mm x 32 mm
<b>Gesamtlänge</b>	32mm
<b>Durchmesser</b>	6.3mm
<b>Höhe</b>	32mm

## Zulassungen

Konformität/Zertifizierung

UL

