



### Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	FH
Type de produit ou de composant	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des pôles	1P + N
Nombre de voies	22 façons, type : N + L + Vigi avec 9 mm pas
Distance entre appareils	45 mm
Marquage	N L
Type de connecteur	Dent
Nombre total de modules de 18 mm	56

### Complémentaires

Présentation du produit	Découpable
In courant assigné d'emploi	63 A ( 40 °C )
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA
Mode d'installation	Horizontale
Pas de 9 mm	112
Largeur	1000 mm
Couleur	Gris clair ( RAL 7035 )
Compatibilité de gamme	Acti 9
Compatibilité produit	IDPN

### Environnement

Normes	IEC 60947-7 NF EN 61439-2
Tenue au feu	960 °C ( 30 s ) conformément à IEC 60695-2-1

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.