



PRODUCT-DETAILS

OHR59
OHR59 HANDLE



概要信息	
产品型号	OHR59
产品ID	1SCA108666R1001
欧洲商品编号(EAN)	6417019423135
目录说明	OHR59 HANDLE
详细描述	OHR59 HANDLE

Material Compliance	
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
RoHS信息	1SCC011020D0201
RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Popular Downloads	
数据手册, 技术资料	1SCC301020C0201

订货信息

最小起订量	1 piece
海关关税号	85389099
原产地	Finland (FI)

尺寸

产品净宽	75 mm
产品净高	45 mm
产品净深	66 mm
产品净重	0.016 kg

包装信息

1级包装单元	bag 1 piece
1级包装宽度	75 mm
1级包装长度	66 mm
1级包装高度	45 mm
1级包装 总重	0.016 kg
1级包装 EAN	6417019423135

技术参数

颜色	Red
Handle Color	Red
手柄长度	72 mm
手柄类型	Knob
Lock Type	No

认证及声明（文件编码）

符合性声明 - CE	1SCC390030D2704
------------	-----------------

分类

对象分类代码	N/A
ETIM 8	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 9	EC000229 - Handle for power circuit breaker
UNSPSC	31162801
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	3038 >> Handles or knobs
e级	V11.1 : 27370414
WEEE 类别	Product Not in WEEE Scope
E-Number (Finland)	3661938

分类

低压产品及系统 → 开关类产品 → 转换开关 → 手动式转换开关
低压产品及系统 → 开关类产品 → 隔离开关

