

特点

- 阻抗为 50 欧姆
- 卷长度为 100m
- 坚固的黑色 fep 护套
- 直径 1.83mm
- 镀银铜编织层

RS Pro 无端接到末端接 RG178B 的 3a/u 同轴电缆、 50 Ω 1.83mm 外径 100m

RS 号: 665-5864



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

深受信赖的 RS Pro 推出高质量 RG316 的 5u/u、末端接至末端接同轴电缆。该柔性电缆由工业标准组件构成，经过精心设计，以使用户可以在两端连接连接点。

同轴电缆设计用于长距离传输信号，并且易于安装。

一般规格

同轴类型	RG178B/U
连接器 a	无终端接头
接头 b	无终端接头
端接/末端接	无终端接头
护套颜色	棕色
应用	将无线电发射器和接收器与其天线连接、计算机网络（internet）连接、将卫星信号馈送至电视

电气规格

电容	96.45pF/m
特性阻抗	50 Ω
速度传播 (%)	70%
最大工作频率	3000MHz
最大工作电压	1000Vrms

衰减 (@ 20. °c)

频率 (mhz)	衰减 (db/100m)
100	47.57
400	95.76
1000	152.99
3000	270.06

机械规格

长度	100m
外径	1.83mm
导线绞合类型	绞合

项目	材料	直径
内部导体	镀银铜	7 x 0.102mm
绝缘	pTpe	0.86
夹克	fep	1.83

操作环境规格

工作温度范围:	-55°C 至 200°C
最低工作温度	-55°C
最高工作温度	200°C

认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------

