

CARACTERISTIQUES

- Vis à filetage pour couper un filetage sans préperçage
- Vis autotaraudeuses à empreinte cruciforme
- Acier inoxydable 18/8 de classe A2 (type 304 S15)

Vis autotaraudeuse à tête cylindrique en acier inoxydable simple de RS Pro, longueur 9,5 mm N°4 x 3/8"

RS code commande : 521-541



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

De la marque de confiance RS Pro, ces vis autotaraudeuses sont idéales pour les travaux qui nécessitent une fixation sécurisée sans préperçage. Ce sont des vis de formage de filetage fabriquées en acier inoxydable A2, garantissant une excellente protection contre la corrosion et l'usure.

Caractéristiques

Forme de tête	Bac
Type d'entraînement	Pozidriv
Finition	Uni
Matériau	Acier inoxydable ; acier
Taille de filetage (UTS)	N° 4, 3/8
Type de point	Cône
Classe	A2
Applications	Charpentiers, ouvriers de la construction, passionnés de bricolage

Spécifications mécaniques

Longueur impériale	3/8in
Longueur métrique	9.5mm
Taille du filetage (mm)	N° 4, 3/8
Type en acier inoxydable	304 A2
Diamètre de tête	5.6mm
Hauteur de la tête	2.2mm
Spécifications	DIN 7981C



RS Part No.	Thread Size	Length
521535	No. 4	1/4in
521541	No. 4	3/8in
521557	No. 4	1/2in
521579	No. 6	3/8in
521620	No. 8	3/4in
521636	No. 8	1in
521670	No. 4	3/8in