

## CORD6ASFLOCKxMSH

Cordon 4 paires RJ45 S/FTP - CAT6A LSZH - Verrouillable

### + AVANTAGES

- Sécurité optimale: Cordon verrouillable
- Excellente immunité électromagnétique grâce à un blindage S/FTP
- Excellente transmission : raccordement sur 2 niveaux pour améliorer le NEXT
- Excellente transmission : très faible résistivité de contact



### DESCRIPTION / APPLICATIONS

Doté d'un système de verrouillage déverrouillable uniquement avec sa clé, ce cordon permet une connexion sécurisée. Ainsi cela empêche les déconnexions intempestives sur les réseaux sensibles.

Destiné à garantir un niveau de protection approprié contre les interférences électromagnétiques, le cordon S/FTP permet d'obtenir la performance du lien de la Classe Ea qui s'étend jusqu'à 500MHz.

- DONNEES: Ethernet 10 Gbit/s
- TELEALIMENTATION: Jusqu'à 4PPoE
- COMPOSANTS: performances CAT6A

### NORMES

**COMPOSANT:** TIA 563-C.2 CAT6A

ISO 11801 CAT6A

**TENUE AU FEU:** IEC 60332-1

**SYSTEM:** ISO/IEC 11801 Ed3 Classe Ea

EIA/TIA 568-C.2 CAT6A

EN 50173-1/2011 Classe Ea

## PROPRIÉTÉS

**TEMPÉRATURE UTILISATION :** -20°C / +60°C

**RAYON DE COURBURE MINIMUM :** 8 x diamètre câble

**CYCLES D'INSERTION :** 750 cycles min / 1000 nom

**CONFORMITÉ :** RoHS

## INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
<b>CORD6ASFLOCK005MSH</b>	Cordon de brassage S/FTP CAT6A longueur 0.5m LSZH - Verrouillable	Unité
<b>CORD6ASFLOCK01MSH</b>	Cordon de brassage S/FTP CAT6A longueur 1m LSZH - Verrouillable	Unité
<b>CORD6ASFLOCK02MSH</b>	Cordon de brassage S/FTP CAT6A longueur 2m LSZH - Verrouillable	Unité
<b>CORD6ASFLOCK03MSH</b>	Cordon de brassage S/FTP CAT6A longueur 3m LSZH - Verrouillable	Unité
<b>CORD6ASFLOCK05MSH</b>	Cordon de brassage S/FTP CAT6A longueur 5m LSZH - Verrouillable	Unité
<b>CORD6ASFLOCK10MSH</b>	Cordon de brassage S/FTP CAT6A longueur 10m LSZH - Verrouillable	Unité