



Afficher les détails du produit dans medias

13.11.2025, 07:17:59 UTC

SCHAFFLER





FAG

UKP209

Palier à semelle

Paliers à semelle UKP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité RSR

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
tolérance logement	J7	Couple normal

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
L	190 mm	Longueur totale
H ₂	106 mm	Hauteur
≈m	2,29 kg	Poids

Cotes de montage

J	146 mm	Distance trous de fixation
N	17 mm	Largeur (rainure)
N ₁	21 mm	Longueur (rainure)

Dimensions

H	54 mm	Distance axe arbre
A	54 mm	Largeur (base)
H ₁	20 mm	Hauteur (base)
B ₁	50 mm	Largeur totale du collier de blocage
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification



Afficher les détails du produit dans medias

13.11.2025, 07:17:59 UTC

SCHAFFLER

information additionnelle

P209

Corps de palier

UK209

Désignation roulement

Plage de température

T min

-20 °C

Température de fonctionnement min.

T max

120 °C

Température de fonctionnement max.