

Manometro a molla tubolare 131.11

Modelcode type: 131.11

Item number: 43997701

Manometro a molla tubolare 131.11

Esecuzione	EN 837-1
Diametro	050 mm
Classe di precisione	Classe 2,5
Campo scala	0...16 bar
Unità di misura della scala esterna	bar
Attacco al processo	G 1/4 B
Posizione dell'attacco	Posteriore centrale (assiale)

Materiali

Materiale dell'elemento di misura	Sistema di misura in Acc-Ni-Cr 316 SS
Movimento	Acciaio inox
Quadrante	Alluminio, bianco
Lancetta	Alluminio, nero
Materiale della cassa	Aisi 304 1.4301 Acc-Ni-Cr (Standard)
Trasparente	Vetro multistrato di sicurezza
Anello	Acc-Ni-Cr, lucido

Condizioni operative

Temperatura ambiente consentita	-40 ... +60 °C
Grado di protezione	IP54

Opzioni

Anello	Acc-Ni-Cr, lucido
--------	-------------------

Codice etichetta

Etichetta	WIKA standard senza / con Tag number
Lingua dell'etichetta	Tedesco

