



Données techniques

1R17X20X16

Bagues intérieures

Roulement à aiguilles, bague intérieure

DEFINITION TECHNIQUE

| | |
|---|----------|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 17 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 16 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 20 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,3 mm |
| Trou de graissage sur bague intérieure | Non/No |
| t - Longueur chanfrein BI | 1,5 mm |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,011 kg |

DIMENSIONS D'INSTALLATION

| | |
|--|--------|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 19 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 0,3 mm |