


(b)

Bestell-Nr.:

- 2 pol. 423-2-99-5102-15-02
- 3 pol. 423-2-99-5106-15-03
- 4 pol. 423-2-99-5110-15-04
- 5 pol. 423-2-99-5114-15-05
- 5 pol. St. 423-2-99-5118-15-05
- 6 pol. 423-2-99-5122-15-06
- 7 pol. 423-2-99-5126-15-07
- 7 pol. DIN 423-2-99-5182-15-07 (g)
- 8 pol. DIN 423-2-99-5172-15-08
- (a) 12 pol. 423-2-99-5130-15-12
- 14 pol. 423-2-99-5452-15-14
- 19 pol. 423-2-99-5462-15-19
- 24 pol. 423-2-99-5496-15-24

- Index '19' 2-8 pol. 2µm Au
- '16' mit Montageschlüssel
- (e) '17' montiert, mit Montageschlüssel
- '11' mit Montageschlüssel, 2µm Au (d)

Technische Daten siehe 06-4230-0001 (a)

 franz binder gmbh+co. elektrische bauelemente kg				Schutzvermerk DIN 34-1-D		Liefervorschrift	
h	2554	19.05.00	Ung.	1992	Datum	Name	Benennung Kupplungsdose mit Schirmring PG7
g	2494	27.04.00	Ung.	Bearb.	19.05.	Nachbar	
f	2060	01.12.99	Er.	Gep.	25.05.		
e	1902	04.10.99	To.	Norm			
d	1896	04.10.99	To.				
c	4948/1008	05.08.96	Er.	Serie:		Zeichnungs-Nr. 06-4232-0002	Blatt
b	3905/856	20.07.94	He.	423			von
a	3403/777	17.05.93	Na.				
Index	Änderung	Datum	Name	Maßstab:	2.5:1	Ers.f.:	Ers.d.: