

WP 65

Item No: T0052921599N



KEY FEATURES

- + Temps de réaction rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de chauffage approximatif (50-350 °C/120-660 °F)	7 sec
Baril	T0058765758 T0058765767
Coffre-fort ESD	Oui
Pouvoir	65 W
Unité d'approvisionnement	PU81 PUD81 PUD81i PUD121 PUD151 WD1M WR2 WR3M WR3ME WT1 WT1H WT2M
Plage de température (en fonction de l'outil)	65 - 454°C
Plage de température °C	50 - 450 °C
Plage de température °F	150 - 850 °F
Plage de pointe	XNT
Type de pourboire	HS XNT
UPC	037103305145