



Pushing Performance
Since 1945

D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 67 000 3476
规格	D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1
浩亨电子目录	https://harting.com/09670003476

标识

类别	插针
系列	D-Sub
标识	标准
插针类型	压接针

版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
制造过程	车削针

技术参数

导体截面积	0.33 ... 0.82 mm²
导体截面积	AWG 22 ... AWG 18
接触电阻	≤10 mΩ
剥线长度	4.5 mm
性能等级	1 符合 CECC 75301-802 标准

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镍表面镀贵金属
RoHS	符合
ELV 状态	符合



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

商业数据

包装尺寸	100
净重	0.23 g
原产国	瑞士
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140086517
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522