SIEMENS

数据页 **8GK1031-3KK20**



ALPHA 160 DIN 嵌入式壁式分配器 嵌入式未装载的配电板 IP31 防护等级 II 高 =800mm 宽 =550mm 深 =120mm

版本	
产品品牌名称	ALPHA
产品名称	壁柜
产品的规格	未装载的配电板暗装
表面加工	粉末涂层
防护等级	
防护等级 IP	IP31
设备保护等级	防护等级 2
IK 防护等级	IK08
应用适宜性 适于外部应用	否
外形	
RAL颜色编码	9016
产品组件	
● 电缆进线	是
● 安装板	否
特殊产品特点	框架 高=858mm 宽=608mm
产品扩展 可选 顺序排列	否
DIN 安装轨的数量	0
行数目	10
机械设计	
高度	847 mm
宽度	597 mm
深度	120 mm
安装深度	120 mm
宽度分配单元的数量	120
宽度分配单元的数量 每个 DIN 安装轨道	12
紧固类型	暗装
净重	14.19 kg
材料 外壳的	钢
认可 证书	

General Product Approval	Test Certificates	other

保留变更权利
© Copyright Siemens

Confirmation			Special Test Certificate	Confirmation	Miscellaneous

Environment

Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

更多信息

包装信息
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (网上订购系统
https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8GK1031-3KK20

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8GK1031-3KK20

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1031-3KK20

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

上一次修改: 2024/1/13

保留变更权利
© Copyright Siemens

保留变更权利
© Copyright Siemens