


NUMBER 917512



METRIC

PRINT DIST
* DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



注記

△ 金めっきは接触部のみとする

NOTE

△ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	-5
3	△ 0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	-3
2	△ 0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	917512-2
めっきコード (PL. ID NO.)	仕上 (FINISH)	型番 (P/N)

Copyright ©1995 年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Copyright ©1995 年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
包合電線断面積 (WIRE RANGE)				被覆外径 (INSULATION DIA.)				名称 (NAME)			
AWG 16-14				2.2-2.8 mmφ				DYNAMIC D-3 SERIES TAB CONTACT			
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金				仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照				"2L" SIZE LOOSE PIECE			
ダイナミック D-3シリーズタブコンタクト				一般公差 (GENERAL TOLERANCE)				10以下, ±0.2			
10以上 30以下, ±0.25				30以上 100以下, ±0.3				角 度, ±3°			
A REVISED (FJ00-2906-95) KI Y.I 31/JUL/95				O RELEASED (FJ00-1975-95) KI S.M 28/APR/95				LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE			
DR. K. IKEDA 27/APR/95				DE. K. IKEDA 27/APR/95				CHK. S. MANABE 28/APR/95			
APP. S. MANABE 28/APR/95				SIZE LOC 番号 (No.)				B J 917512			
尺度 (SCALE) 5-1				REV. A				SHEET 1 OF 1			

(CUSTOMER DRAWING) 参考 図 面