

## 64210NBU

NIGHT BREAKER UNLIMITED | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



### Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

### Produktvorteile

- Bis zu 110 % mehr Licht auf der Strasse (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- Bis zu 40 m längerer Lichtkegel (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- Bis zu 20 % weisseres Licht (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- Autofahrer erkennen Hindernisse und Gefahren deutlich früher
- Optimales Licht für mehr Reaktionszeit
- Patentierte blaue Ringbeschichtung für blendfreieres Licht
- Effizientere Lichterzeugung dank optimierter Edelgasformel
- Höhere Belastbarkeit durch robustes Wendeldesign

### Produkteigenschaften

- Auffälliges Design mit partieller blauer Beschichtung und Silberkuppe

---

## Technische Daten

---

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	58 W <sup>1)</sup>
Nennleistung	55.00 W
Nennspannung	12 V
Prüfspannung	13.2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	3600 K
Lichtstrom	1500 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %

### Abmessungen & Gewicht

Länge	59.0 mm
Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	12.50 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 h
Lebensdauer Tc	250 h

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PX26d
--------------------------	-------

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H7
---------------	----

### Klassifikationen

Bestellnummer	64210NBU 55W 12
---------------	-----------------

---

## Länderspezifische Informationen

---

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
4052899017061	-	8328015	-	-

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4052899016972	64210NBU	Faltschachtel 1	58 mm x 34 mm x 34 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	15.50 g
4052899016989	64210NBU	Bündel 10	58 mm x 69 mm x 170 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	156.00 g
4052899016996	64210NBU	Versandschachtel 100	129 mm x 186 mm x 356 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1757.00 g
4052899017009	64210NBU	Unverpackt 1	- x - x -		
4052899017016	64210NBU	Versandschachtel 180	240 mm x 255 mm x 345 mm	21.11 dm <sup>3</sup>	2877.00 g
4052899017023	64210NBU	Blister 2	35 mm x 140 mm x 135 mm	0.66 dm <sup>3</sup>	42.00 g
4052899017030	64210NBU	Versandschachtel 20	145 mm x 145 mm x 363 mm	7.63 dm <sup>3</sup>	543.00 g
4052899017047	64210NBU	Blister 1	35 mm x 95 mm x 135 mm	0.45 dm <sup>3</sup>	34.50 g
4052899017054	64210NBU	Versandschachtel 10	145 mm x 115 mm x 279 mm	4.65 dm <sup>3</sup>	435.00 g
4052899017061	64210NBU	Hartschalenbox 2	47 mm x 93 mm x 111 mm	0.49 dm <sup>3</sup>	111.00 g
4052899017078	64210NBU	Versandschachtel 20	106 mm x 240 mm x 250 mm	6.36 dm <sup>3</sup>	1230.00 g
4052899017085	64210NBU	Hartschalenbox 2	95 mm x 47 mm x 115 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	109.00 g
4052899017092	64210NBU	Versandschachtel 20	106 mm x 240 mm x 250 mm	6.36 dm <sup>3</sup>	1230.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.