


气路板模块
VABM-B10-20S-G14-8-P3
产品代号: 576471
★ 核心产品范围



技术参数

特性	值
宽度尺寸	22 mm
装配位置	任意
阀位的最大数量	8
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
产品重量	762 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金