




GNE40-XL-KRR-B

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur GNE...KRR-B,
bague extérieure sphérique, fixation par
bague de blocage excentrée, étanchéité R
des 2 côtés

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	KRR	KRR
profil de la surface extérieure	B	

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
D SP	90 mm	Diamètre extérieur
B	41 mm	Largeur
C ur	1.360 N	Limite à la fatigue, radiale
B 1	54,6 mm	Largeur totale du collier de blocage
C r	47.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	26.000 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	1,02 kg	Poids



Dimensions

C	23 mm	Largeur, bague extérieure
C 2	26 mm	Largeur totale joint
S	18 mm	Distance piste
d 1	53,8 mm	diamètre de bord bague intérieure
D 1	74,5 mm	Diamètre extérieur joint
C a	7,5 mm	Distance trou de lubrification
d 3	63 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
W	5 mm	Largeur entre plats

facteurs de calcul

f 0	12,9	Facteur de calcul
-----	------	-------------------

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Effort axial dans les 2 directions
	Lubrification à vie, sans entretien
	Lubrification à la graisse
	Etanche des 2 côtés
	Erreur d'angle et désalignement statique