

CARACTERISTIQUES

- Fournit des orifices transparents dans les applications nécessitant des incréments de petite taille de trou
- Aucun trou de guidage nécessaire n'agrandit facilement les trous existants
- Idéal pour une utilisation avec la plupart des perceuses électriques
- Fourni dans un boîtier en métal moulé

Jeu de 3 embouts de perceuse à pas en métal de RS PRO, 4 à 30 mm RS code commande : 232-604



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

RS PRO offre ce jeu de forets à pas exceptionnel en HSS pour de hautes performances, offrant une gamme de diamètres entiers, offrant une polyvalence maximale. Capable de couper des trous de 6 à 40 mm à travers trois forets à pas différents. Ces pinces coupantes en acier haute vitesse (HSS) sont fabriquées à partir d'une seule pièce d'acier haute vitesse, réduisant ainsi les brisures et les brisures sous chaleur ou contrainte. La conception conique étagée facilite l'élargissement des trous si les exigences changent par exemple.

Caractéristiques

Taille minimale	4mm
Taille maximale	30mm
Application de perçage	Métal
Matériau	HSS
Nombre de pièces	3
Contenu du jeu	Forets à pas de 4 à 12, 4 à 20, 4 à 30 mm
Finition d'embout	Finition brillante



