

Tube en polyuréthane dur -TUH TUH0805N-20

Fiche technique

General series information

- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 à Ø 16 mm.
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C.
- Couleurs: noir, blanc, bleu et translucide.

Spécifications standards

Taille	0805 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø5, modèle pour les pressions élevées)
Couleur	N (Translucide)
Longueur du rouleau	Rouleau de 20 m
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	20 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Poids	0.750 Kg

Information supplémentaire

Catalogue

[T_FR.pdf](#)