

PANTALON MULTIRISQUES ATEX PLUS

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



DMD FRANCE
MULTIRISQUES
www.dmd-france.com

RÉFÉRENCE : 606*ATX



Marine 02

Gris Acier 20

TAILLANT : ① ▶ ⑥

DESCRIPTIF

Braguette fermeture à glissière injectée curseur plastique • Ceinture élastiquée côtés fermée par un rivet plastique, 5 passants dont 1 passant large dos • Mercerie plastique • 2 poches italiennes à rabat asymétrique fermé • 1 poche cuisse droite asymétrique 2 soufflets à rabat asymétrique fermé • 1 poche stylo attenante à la poche cuisse droite • 1 poche cuisse gauche asymétrique 2 soufflets à rabat asymétrique fermé • 2 poches dos à rabat asymétrique fermé • Bandes rétroréfléchissantes ignifuges grises de 5 cm posées sur le tour des mollets • Renforts genoux ouverts certifiés EN 14404 (ouvertures en bas réglables et fermées par auto-agrippants pour insertion de genouillères certifiées EN 14404) • Couvre-reins • Genoux préformés par 4 pinces piquées • Fermeture des rabats de poches par boutons pressions cachés en plastique • Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm permettant un réglage de l'entrejambe à 85 cm.



multipoches



ceinture élastiquée



couvre-reins



coupe ajustée



mercerie plastique



lavage industriel

GAMME COLORIS



MARINE 02




GRIS ACIER 20

COMPOSITION TISSU

RIPSTOP 50% Tencel 30% Coton 19% Polyester 1% Carbone - 300 gr/m²

CONDITIONS DE LAVAGE



ENVIRONNEMENT NORMATIF



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611
A1 CLASSE 1



IEC 61482-2
CLASSE 1



EN 14404
TYPE 2
NIVEAU 0



EN 13034
A1 TYPE 6



EN 1149-5



EN 17353
B2

