

## NEWTON X-0 HL 10 104 00

HS Code : 85131000  
Code barre : 3700671407944



**216**  
Lumens



**160g**  
Poids  
(avec batterie)



**100m**  
Distance  
max.  
d'éclairage



**IP67**  
Niveau  
d'étanchéité



Batteries  
**3AAA**  
Alcaline  
(fournies)



**ATEX**  
Zone 0



**1m**  
Résistance  
aux chocs

|      | Luminosité | Autonomie | Dimensions                                                  |
|------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 100% | 216 lumens | 5 heures  | <b>80 x 50 x 45 mm</b> / Carton imprimé : 100 x 110 x 65 mm |
| 50%  | 108 lumens | 12 heures |                                                             |

Directive **2014/30/UE**  
**2001/95/UE**  
**2011/65/UE**  
**2012/19/UE**  
**2014/34/UE**

**Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga**  
**IP67**



**LED Risque(c) : Groupe 0 (aucun risque) - Aucun danger photobiologique. Mesures selon la norme NF EN 62471.**

### Atouts

- ATEX **Zone 0**
- **IP67** : Excellente résistance à l'eau et à la poussière.
- Puissante.
- Légère.
- Facile à utiliser : un seul bouton.

### Utilisation

**Faisceau large** pour travail à portée de main.  
**Faisceau focalisé** pour travail à distance.

**Types d'utilisation** : industrie, construction, maintenance & travail en hauteur.