

## CARATTERISTICHE

- Design robusto adatto per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni
- Perfetto per conservare una varietà di piccole e medie dimensioni parti e componenti
- Ideale per utilizzare lo spazio e mantenere un ordine pulito e ordinato ambienti di lavoro liberi
- Realizzato in una combinazione di polipropilene e resina poliestere per durata eccellente
- Cassetti inclinabili trasparenti aperti a 45° per un facile accesso e visibilità
- Disponibile in 6 misure diverse

## Cassetto portaoggetti da 33 RS Pro, 636mm x 600mm 170mm

Codice RS: 519-374



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Questa gamma di versatili cassettiere modulari di RS Pro è una soluzione di stoccaggio ideale per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, disponibili in 6 misure diverse di 600 mm di larghezza. Il design robusto consente di impilarli o montarli su telai a parete, risparmiando spazio prezioso sul pavimento nell'ambiente di lavoro. Questa gamma di cassette inclinabili è perfetta per riporre e organizzare le parti di piccole e medie dimensioni, con finestre trasparenti per visibilità, accessibilità e flessibilità in un'ampia gamma di ambienti. L'unità è dotata di una struttura in polipropilene con cassette inclinabili realizzati in resina poliestere e polipropilene che offre un'eccellente durata e resistenza alla corrosione. I cassette si aprono anche a un angolo di 45° per garantire che gli articoli siano facilmente accessibili, con l'opzione di essere completamente rimossi se necessario. Gamma RS Pro di unità cassette con cassette inclinabili offrono una soluzione di stoccaggio versatile in cui è possibile utilizzare un'ampia varietà di ambienti

Quali misure sono disponibili?

- [519289](#) : unità di stoccaggio inclinabile RS Pro, 9
- [519295](#) : unità di stoccaggio inclinabile RS Pro, 6
- [519302](#) : unità di stoccaggio inclinabile RS Pro
- [519318](#) : unità di stoccaggio inclinabile RS Pro
- [519324](#) : unità di stoccaggio inclinabile RS Pro
- [519330](#) : unità di stoccaggio inclinabile RS Pro

## Specifiche generali

<b>Cassetti</b>	33
<b>Materiale del cassetto</b>	PP
<b>Materiale del contenitore</b>	PP
<b>Colore</b>	Nero; blu; trasparente; verde; grigio; avorio; multicolore
<b>Capacità armadio/carrello</b>	240kg; 144kg
<b>Capacità per ripiano</b>	50kg (UDL)
<b>Numero di divisori forniti</b>	60 (2 per cassetto)
<b>Numero di posizioni degli sparticampo per cassette</b>	7; 3; 5
<b>Tipo di cassetto</b>	L-00; L-07
<b>Cassetti trasparenti</b>	Sì

Cassetti inclinabili	Sì
Tipo montato a parete	Sì
Applicazioni	Garage, officine, magazzini

## Specifiche meccaniche

Altezza totale	636mm
Larghezza totale	600mm
Profondità complessiva	170mm
Peso	4.6kg

## Dimensioni cassetto

Dimensioni cassetto portaoggetti (A x L x P)	Quantità di cassetti portaoggetti	Capacità di ogni cassetto
77mm x 600mm x 51mm	2 x 9; 8	5kg
112mm x 600mm x 91mm	1 x 6	
164mm x 600mm x 133mm	1 x 5	
206mm x 600mm x 170mm	1 x 4	

## Specifiche dell'ambiente operativo

Tolleranza temperatura	Da -40 °C a 55 °C.
------------------------	--------------------

Description	O/A Kit Size - H x W x D (mm)	Tilt Bins Units (Size / Qty) in Wall Mounted Storage Kit				RS Stock No
		No.9 – H77xW600xD51mm	No.6 – H112xW600xD91mm	No.5 – H164xW600xD133mm	No.4 – H206xW600xD170mm	
Wall mounted storage unit	636 x 600 x 170	2	1	1	1	519-374

