

Tork Papier D'Essuyage Industriel Ultra-Résistant



Article	130081
Système	W2, W1
Longueur du rouleau	119 m
Largeur du rouleau	23.5 cm
Diamètre du rouleau	26.2 cm
Nombre de feuilles	350
Longueur de feuille	34 cm
Diamètre intérieur mandrin	7.1 cm
Pli	3
Impression	Non
Nombre de feuilles	350
Gaufrage	Oui
Couleur	Blue

Ce papier d'essuyage industriel ultra résistant 3 plis Tork présente une absorption supérieure et protège les mains de la chaleur et de la saleté. Ce papier peut s'utiliser avec le Distributeur dérouleur sur pied Tork et le Distributeur Mural Standard Tork, développés pour offrir sécurité, efficacité et fiabilité, ou avec le Distributeur Maxi à Dévidage Central Tork, conçu pour une être utilisé facilement d'une seule main.

www.tork.fr

Emballage plastique Tork Easy Handling® – pour un transport, une ouverture et une élimination de l'emballage simplifiés

L'épaisseur du papier protège les mains des débris métalliques et de la chaleur

Sa texture résistante et sa grande capacité d'absorption le rendent idéal pour éliminer huile, graisse, lubrifiants et saletés

Hautement durable – résistant même mouillé et réutilisable

Données d'expédition

	Unité consommateur	Unité de transport	Palette
EAN	7322540183801	7322540183818	7322540189162
Pièces	1	2	96
Unités consommateur	-	2	96
Hauteur	235 mm	235 mm	2030 mm
Largeur	262 mm	262 mm	800 mm
Longueur	262 mm	524 mm	1200 mm
Volume	16.13 dm3	32.26 dm3	1.55 m3
Poids net	1705.9 g	3.4 kg	163.76 kg
Poids brut	1746.9 g	3.6 kg	170.5 kg
Matériau d'emballage	none	Shrink	-

Produits compatibles**Tork dérouleur sur pied 652008****Tork dérouleur sur pied 652000****Tork Distributeur Mur Standard 652100****Produits similaires****130080****130050****473466****Certificats de produits****Contact**

Essity France
Professional Hygiene
151, Boulevard Victor Hugo
CS 800 47
93588 SAINT-OUEN CEDEX

Tel: +33 1 85 07 92 00

service-commande.tork@essity.com