



ITALIANO

Datasheet

10T Hydraulic Puller Set

Codice RS [349-7227](#)



Specifiche:

8~10 t di potenza idraulica che consente di estrarre facilmente mozzi, flange, ingranaggi e cuscinetti.

La testa trasversale a 2/3 vie e i bracci dell'estrattore a 3 x 3 posizioni offrono un'ampia combinazione per lavori di estrazione.

Capacità estrattore a doppio braccio ed estrattore a triplo braccio:

100 mm 50 mm~100 mm distanza, 0 mm~100 mm portata.

150 mm 75 mm~150 mm distanza , 0 mm~150 mm portata.

200 mm 100 mm~200 mm distanza , 0 mm~200 mm portata.

250 mm 150 mm~250 mm distanza , 0 mm~250 mm portata.