

特点

- 由 A4 316 型不锈钢制成、这意味着性能极佳 耐磨损和撕裂、可安全用于 食品生产应用
- 六角螺栓为全螺纹、可与一起使用 螺母或 螺纹孔中
- 六角头便于用各种工具夹持 角度、也可以用手抓取
- 专为满足环境和拉伸规格而制造
- 良好的耐腐蚀性
- 可回收

普通不锈钢六角螺栓、 M6 x 12mm

RS 号: 190-153



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

这些不锈钢六角螺栓来自我们 RS Pro 品牌、是拧紧应用的多用途解决方案。可使用扳手或扭矩扳手通过合适的套筒刀头进行调整、它们提供易于接触的紧固件头、可在多个角度操作

一般规格

螺纹尺寸	M6
材料	不锈钢
等级	316
表面	普通
应用	建筑；汽车；工程行业；码头；桥梁；公路结构；机器维修；户外家具； diy 项目
螺纹方向	对
驱动器类型	六路
头部形状	六路

机械规格

长度	12mm
不锈钢类型	A4 316
钢类型	低碳钢
肩部长度	1mm
螺距	1.75mm
头高	4mm
各角间的宽度	11.05mm
平面宽度	10mm
最小螺纹长度	16mm
驱动器大小	8mm
一般公差	+/- 0.13mm
螺栓直径	8mm
固定长度	60mm

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
符合标准	din 933

