

Hauptmerkmale

Baureihe	New Unica
Produkt- oder Komponententyp	Telefonbuchse
Geräteanwendung	Kommunikation
Gerätedarstellung	Mechanismus
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7021)
Typ der Telefonsteckdose	France Telecom (8 Kontakte)

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	1
Anzahl der Module	2 Module
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen 4-Aderkabel
Befestigung	Einschnappen
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: centre plate
Tiefe	36 mm
Breite	45 mm
Höhe	45 mm
Einbautiefe	20 mm
Produktgewicht	0,026 kg
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK02

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China

RoHS exemption information	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.