

# 产品参数表

规格



## 分励线圈 SHT - 24 V DC - 用于 EZD100/CSV100E

30166

### 主要信息

产品系列	EZD
产品类型	瞬动电压线圈
产品短名	SHT

### 补充信息

电压脱扣类型	分励脱扣
控制回路电压 [Uc]	24 V DC
脱扣电压范围	0.7 Un 脱扣
功耗	100 W
安装类型	内置式
响应时间	50 ms
接线端子	螺栓连接 in 1 mm <sup>2</sup>

### 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

## Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

[环境数据说明 >](#)

### Use Better

#### 材料和包装

欧盟RoHS指令

符合例外情况

中国RoHS法规

[中国 ROHS 声明](#)

无PVC

是

### Use Again

#### 重新包装和再制造

WEEE



产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱