

## MERKMALE

- Thermisch verklebt
- Güte
- CP413 BS5588 Teil 9-Zulassungen

## Filtermedien der G3-Klasse von RS Pro, 1,6 x 1 m, 14 mm

RS Best.-Nr. 122-1772



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Dieses Produkt von RS Pro ist ein synthetisches Filtermedium (100 % Polyesterfaser), das in einer Rolle geliefert wird. Das Filtermedium ist thermisch mit Zweikomponenten-Fasern verklebt und eignet sich als allgemeiner Vorfilter für HLK- und Küchenhaubenanwendungen.

Verfügbare Optionen:

[827-9510](#) - Filtermedienrolle weiß 1000 m x 2000 m x 10 mm (Dicke)

[122-1771](#) - Medienrolle 1000 mm x 2000 m x 14 mm (Dicke)

[122-1772](#) - Medienpad 1000 mm x 1600 mm x 14 mm (Dicke)

## Allgemeine

<b>Filterklasse</b>	G3
<b>Anfänglicher Druckabfall</b>	35Pa
<b>Anwendungen</b>	Allgemeiner Vorfilter für HLK- und Küchenhauben

## Mechanische

<b>Abmessungen</b>	16 m x 1 m
<b>Dicke</b>	14mm
<b>Länge</b>	1.6m
<b>Breite</b>	1m

Eigentum	
<b>Empfohlener endgültiger Druckabfall</b>	250Pa
<b>Mediengeschwindigkeit</b>	1.5m/s
<b>Anfangswiderstand</b>	77.70%
<b>Durchschnittliche Arrest</b>	87.50%
<b>Staubaufnahmekapazität</b>	400g/m <sup>2</sup>
<b>Thermische Stabilität</b>	100 °C

**Zulassungen**

<b>Konformität/Zertifizierung</b>	DIN 53438, EN 779, ISO 9073-2
<b>Entflammbarkeit</b>	K1/F1

