



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Mechanismus

### Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Bemessungsbetriebsspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 AX
Max. Schaltstrom	10 A
Anzahl der Wippen	1
Kontrolllampe	Positionsgeber
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Metall Kunststoff

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.