

FML SML



Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit umspritztem, stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with moulded stackable Ø 4 mm Multilam™ plugs on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm surmoulée à reprise arrière.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
FML	64.7289- <input type="checkbox"/> *	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 15 A	0,75 mm ²	Ni PVC	<input type="checkbox"/> 0 25 <input type="checkbox"/> 0 50 <input type="checkbox"/> 1 00 <input type="checkbox"/> 1 50 <input type="checkbox"/> 2 00	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26
SML	64.7288- <input type="checkbox"/> *	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 15 A	0,75 mm ²	Ni SIL	<input type="checkbox"/> 0 25 <input type="checkbox"/> 0 50 <input type="checkbox"/> 1 00 <input type="checkbox"/> 1 50 <input type="checkbox"/> 2 00	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26