

## Plug socket module UK (BS)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	39 50 001 0006
规格	Plug socket module UK (BS)
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/39500010006">https://harting.com/39500010006</a>

### 标识

类别	插座
上壳/底座系列	Han-Port®
原件	插座
规格	手指保护

### 版本

接线方式	螺栓接线
应用领域	英国 (BS)

### 接线数据

供应电压	250 V AC
额定电流	13 A
额定频率	50 Hz 60 Hz

### 技术参数

导体截面积	4 mm <sup>2</sup>
安装深度	30 mm

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	热塑性塑料
RoHS	符合
ELV 状态	符合

## 材料特性

China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含

## 规格和认证

认证	CE
----	----

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	70 g
原产国	匈牙利
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140154919
eCl@ss	27144042 插座
ETIM	EC000450
UNSPSC 24.0	39121406