



Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel

- PCS-PC Einführungsbuchse, IP54

Einführungsbuchse, Messing vernickelt. Erfüllt IP54.

Hauptmerkmale

- Zweiteiliges Verbindungsstück ohne Gewinde
- Befestigungselement für das Schlauchende
- Für einen ebenen, glatten Schlauchabschluss
- Schützt die im Schlauch geführten Kabel vor Beschädigung



HeloGuard PCS-PC, Einführungsbuchse.

MATERIAL	Messing vernickelt (NPB)
Betriebstemperatur	-100 °C bis +300 °C



TYP	Nennmaß	Min. Bohrloch Größe	Länge (L)	SW Grundkörper	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
PCS10-PC	10	5,6	15,0	13	10 Stück	Metall (ML)	166-31200
PCS12-PC	12	8,5	15,5	17	10 Stück	Metall (ML)	166-31201
PCS16-PC	16	11,5	20,0	20	10 Stück	Metall (ML)	166-31202
PCS20-PC	20	15,3	16,5	24	10 Stück	Metall (ML)	166-31203
PCS25-PC	25	19,1	20,5	29	10 Stück	Metall (ML)	166-31204
PCS32-PC	32	26,2	23,5	38	2 Stück	Metall (ML)	166-31205
PCS40-PC	40	34,2	24,8	48	2 Stück	Metall (ML)	166-31206
PCS50-PC	50	44,8	30,0	58	1 Stück	Metall (ML)	166-31207
PCS63-PC	63	54,5	33,5	70	1 Stück	Metall (ML)	166-31208
PCS75-PC	75	66,5	42,0	84	1 Stück	Metall (ML)	166-31209

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.