



Fiche technique

Stock No: 918-5977

Français

RT32 - Blouson Hi-Vis GO/RT

Collection: 300D Industrie

Gamme: Haute-Visibilité

Tissu extérieur: 100% polyester oxford 300D enduit PU avec une finition antitaches 190g


Doubleure Tissu: 100% Polyester 60g

Tissu de remplissage: 100% Polyester 170g

Quantité par carton : 12

information produit

Entièrement doublé et matelassé le blouson RT32 est très confortable et imperméable. Certifié métiers du rail ou environnements semblables.



300D Industrie

Une gamme complète de vêtements dans un tissu certifié EN343, comprenant de nouveaux modèles intelligemment conçus et innovants.

Haute-Visibilité

Notre gamme de Vêtements haute visibilité est entièrement certifiée EN ISO 20471 & EN343, idéale pour ceux qui ne font pas de compromis sur le style, le confort, la protection et la performance. Ces vêtements sont conçus pour vous garder au chaud, au sec et visible dans toutes les conditions.

Normes

ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3*
EN ISO 20471 Class 3
GO/RT 3279 Issue 8
EN 343 Class 3:1
EN 342 (0.503m² KW(B), X, 3, 2)
ANSI/ISEA 107-2010 Class 3:2



Caractéristiques

- Certifié CE
- 5XL
- Coutures thermosoudées
- poche téléphone
- Capuche amovible
- accès à l'impression

Couleurs disponibles

	Short	Reg	Tall	XTall
Orange		XS - 5XL		

Entretien et lavage





Article	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (Kg)	Cubique (m ³)	EAN13	DUN14
RT32ORRXS	Orange	65.0	40.0	43.0	0.9800	0.1118	5036108263844	15036108753311
RT32ORRS	Orange	65.0	40.0	43.0	1.0200	0.1118	5036108130986	15036108637536
RT32ORRM	Orange	65.0	40.0	43.0	1.0600	0.1118	5036108130993	15036108637529
RT32ORRL	Orange	65.0	40.0	43.0	1.1100	0.1118	5036108131006	15036108637512
RT32ORRXL	Orange	65.0	40.0	43.0	1.1600	0.1118	5036108131013	15036108637543
RT32ORRXXL	Orange	65.0	40.0	43.0	1.1800	0.1118	5036108131020	15036108637550
RT32ORRXXXL	Orange	65.0	40.0	43.0	1.2200	0.1118	5036108131037	15036108637567
RT32ORR4XL	Orange	65.0	40.0	43.0	1.2500	0.1118	5036108131044	15036108705006
RT32ORR5XL	Orange	65.0	40.0	43.0	1.3000	0.1118	5036108131051	15036108705013