

MERKMALE

- Stoßdämpfende Eigenschaften
- Polyesterkonstruktion
- Leicht auf Schäden zu prüfen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gurtbandschlinge endet in Becket Eyes

RS Pro 3M Gelber Hebeschlingen, 3t

RS Best.-Nr. 729-3088



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese Polyester-Gewebeschlingen von RS PRO dienen zum sicheren Tragen schwerer Lasten. Sie sind eine extrem beliebte Wahl aufgrund ihres geringen Gewichts, ihrer Zähigkeit und ihrer Flexibilität, die Stöße bei dem Beladen verhindert. Die breite Lagerfläche schützt die Last, die Sie anheben, vor Kratzern und Dellen.

Allgemeine

Schlingentyp	Gurt
Gerade Zuglast	3000kg
Sichere Arbeitslast (2 Stränge)	4200kg
Sichere Arbeitslast (4 Stränge)	3000kg
Sichere Arbeitslast (Choke-Hitch)	2400kg
Sicherheitsfaktor	7:1
Material	PET
Farbe	gelb
Anwendungen	Ladungshandhabung, Bootshandhabung, Bauwesen Forstarbeiten

Mechanische

Länge	3000mm
Breite	90mm
Endstücke	Augen-zu-Augen-Flachaugen

Betriebsumgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur	-40 °C bis +100 °C
---------------------------	--------------------

Zulassungen

Normen erfüllt	EN 1492-1
-----------------------	-----------

