

Switch KVM USB / DVI à 4 ports avec commutation rapide DDM et câbles - Commutateur KVM

Product ID: SV431DVIUDDM



Le commutateur KVM DVI USB à quatre ports SV431DVIUDDM permet de contrôler 4 PC compatibles DVI et USB à l'aide d'un seul jeu de périphériques à des résolutions DVI haute définition pouvant atteindre 1920 x 1200.

Les câbles KVM inclus offrent une solution prête à l'emploi, tandis que les fonctions USB Dynamic Device Mapping (DDM) et Display Data Channel (DDC) réduisent considérablement le délai lors de la commutation et améliorent la compatibilité générale avec l'écran connecté et les périphériques d'entrée, ce qui permet d'économiser temps et argent.

Pour un fonctionnement KVM optimisé, ce commutateur KVM DVI avec traitement Dual-Core dédié par canal et technologie DDM USB novatrice permet de basculer rapidement entre les ordinateurs connectés, quasiment sans délai. La fonction DDM maintient un canal de communication constant entre vos périphériques USB et les systèmes connectés, ce qui épargne à vos systèmes de devoir reconnaître les périphériques lors du basculement.

Non seulement le système KVM accélère la commutation, mais sa technologie Display Data Channel (plein DDC) assure la détection de l'écran parmi tous les systèmes connectés. Il suffit d'appuyer sur une touche pour effectuer une sélection par raccourci clavier. Par ailleurs, un hub USB intégré à 2 ports vous permet de partager d'autres périphériques.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permet la commande de quatre ordinateurs dotés d'un port USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur DVI
- Permet de contrôler de multiples systèmes dans des centres d'appel, des bureaux d'assistance, des environnements d'enseignement ou un bureau à domicile
- Idéal pour les applications financières et bancaires, les concepteurs graphiques, les applications multimédias et les industries utilisant les applications CAD/CAM.

Features

- Technologie USB DDM et conception Dual-Core pour une commutation sans délai
- Prend en charge des résolutions HD jusqu'à 1920 x 1200
- Prise en charge de la copie et de l'émulation DDC vers tous les ports
- Comprend quatre câbles KVM de 1,8 m (USB/DVI)
- Concentrateur USB 2.0 2 ports intégré
- Sélection de l'ordinateur par raccourci clavier à une seule touche et boutons-poussoirs en façade
- Aucun pilote ou logiciel requis

Matériel	Warranty	2 Years
	Câbles inclus	Oui
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	Non
	Nombre de ports KVM	4
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Non
	Prise en charge écran double	1
	Type de vidéo du PC	DVI
Performance	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	Résolutions numériques max.	1920x1200
Connecteur(s)	Autre(s) interface(s)	1 - RJ-45 Femelle 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
	Connecteurs hôte	4 - DVI-I (29 broches) Femelle 4 - USB B (4 broches) Femelle
	Interface(s) console	1 - DVI-I (29 broches) Femelle 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No additional software or drivers required
Indicateurs	Indicateurs lumineux	4 - Indicateurs de sélection du PC 4 - Indicateurs de sélection par raccourci clavier
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	10
	Courant de sortie	2.0A
	Courant d'entrée	0.4A
	Tension de sortie	5 DC

	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~80 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.9 in [22 mm]
	Largeur du produit	5.4 in [138 mm]
	Longueur du produit	2.6 in [66 mm]
	Poids du produit	2.5 lb [1.1 kg]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Poids brut	7.6 lb [3.4 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Commutateur KVM 4 - Câbles KVM DVI-D USB de 1,8 m 1 - Câble pour mise à niveau du micrologiciel 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU) 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.