



Deckplate

Zweilagige, ergonomische Premium-Industriematte

- Zweilagige, langlebige Premium-Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche.
- DUALayer: Geschäumte PVC-Unterseite. Extrem robuste, selbstlöschende PVC-Oberseite.
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Beugt den aus langen Stehphasen resultierenden Effekten wirksam und zuverlässig vor.
- Leichte Resistenz gegen Öle und Fette – unser Vertrieb unterstützt gerne bei Fragen.
- Deckplate mit auch mit Sicherheitsmarkierung erhältlich (Safety).



Technische Daten

Material:	Vinyl-Oberfläche mit geschäumter PVC-Unterseite (laminiert, nicht geklebt)
Oberseite:	Tränenblechoberfläche
Materialstärke:	14 mm
Rollenlänge:	18,3 m
Temperaturbeständigkeit:	von 0°C bis +60°C
Chemikalienbeständigkeit:	Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb.
Witterungsbeständigkeit:	Geeignet für trockene Innenbereiche
Typischer Anwendungsbereich:	Fertigungsstraßen, Montageflächen, Verpackungsstationen, mit regelmäßigen Drehbewegungen.
Montage:	Lose verlegbar
Reinigung:	Fegen, Abwischen.
Brandschutz:	Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen des Ausschusses für Verbraucherschutz FF1-70
Herkunftsland:	China

Größen	Schwarz	Safety	Gewicht
0,6 m x 0,9 m	DP010609	SD010701	4,00 kg
0,6 m x 18,3 m	-	SD010706	93,00 kg
0,6 m x lfm.	-	SD010706C	5,00 kg
0,9 m x 1,5 m	DP010915	SD010702	8,86 kg
0,9 m x 3 m	DP010903	SD010703	17,71 kg
0,9 m x 6 m	DP010906	SD010704	35,42 kg
0,9 m x 18,3 m	DP010005	SD010707	108,00 kg
0,9 m x lfm.	DP010005C	SD010707C	8,00 kg
1,2 m x 18,3 m	DP010007	SD010708	166,00 kg
1,2 m x lfm.	DP010007C	SD010708C	10,00 kg