


405.10 Pince coupante diagonale coupe axiale

Pince coupante diagonale coupe axiale 405.10 ISO 9654, DIN ISO 9654, NF ISO 9654.

- Présentation : brunie mate, gaine rouge - ressort d'ouverture.

	Ø maxi mm Cu-Ni	FE 100 Kg/mm ²	A mm	B mm	C mm	L mm	ΔΔ g
405.10	1,4	0,8	11,5	10,5	7	110	60



AXIALE
*Taillants robustes,
pour tous matériaux.*

