

## CARACTERISTIQUES

- Indice de protection IP44
- Montage mural
- Couleurs rouge et bleue proposées dans cette gamme de puissance Connecteurs
- Tensions nominales de 415 et 230 V proposées dans cette gamme
- Précâblé
- Tous les modèles proposés dans la gamme sont extrêmement fiables et Excellente qualité

## Prise femelle pour connecteur d'alimentation industrielle 2P+E RCD à montage mural bleu IP44 de RS Pro, nominale à 16 A, 230 V

RS code commande : 410-179



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

La marque de confiance RS Pro propose une gamme de connecteurs d'alimentation à montage mural de haute qualité. Fabriqués conformément aux normes de l'industrie, ces connecteurs sont faciles à monter et sont une excellente solution de fiche mâle industrielle pour alimenter les outils et les machines à une large gamme de tensions différentes.

## Caractéristiques

<b>Série commerciale</b>	Bloc 3
<b>Format de pôle</b>	2P+T
<b>Sexe</b>	Femelle
<b>Matériau</b>	Plastique industriel
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Applications</b>	Alimentation pour les machines sur les sites de construction, les machines à bois, les ateliers d'entretien dans l'industrie légère

## Spécifications

<b>Type de courant</b>	C.a.
<b>Intensité nominale</b>	16A
<b>Tension nominale</b>	230V
<b>Fréquence de travail</b>	50Hz; 60Hz
<b>Fiche mâle/femelle</b>	Prise femelle
<b>Méthode de terminaison</b>	Précâblé

## Spécifications mécaniques

<b>Type de montage</b>	Montage mural.
------------------------	----------------

## Catégorie de protection

Indice IP

IP44

## Homologations

Conformité/certifications

EN61340



