

特点

- 透明聚碳酸酯盖可保护双刀双掷
- din 导轨或表面安装
- 触点材料：银 + 镀金
- 触点额定值为 10A
- 最大切换电压 250Vac 、 30 vdc
- 机械寿命： 107 次操作（最小值）
- 105 次操作的电气寿命（最小值）
- 额定线圈 Coil of 65°C 时的最高温度
- 最低工作温度为 -45°C

RS Pro 230V 交流 Coil 非闭锁继电器双刀双掷、 10A 交流开关 电流插入式、 2 极

RS 号： 348-762



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

创新带来了新的解决方案、让我们所有人的生活更加舒适。无论电气开关设备是闭锁型还是非闭锁型继电器、从汽车发动机、工业机械到更明显的家用应用、它都是您的理想选择。它们都代表了应用功能的不同方法、使您的电子世界栩栩如生。

一般规格

联系人配置	双刀双掷
极数	2
应用	汽车发动机、家用应用、工业机械、医疗设备、电信设备

电气规格

Coil	2W
线圈 Coil 也	230VAC
Coil	8.2 kΩ
切换电流	10A
Coil to contact	1.5kvac
Terminal	通孔

联系数据

最大切换电流 (ac)	10A
最大切换电流 (dc)	10A
最大切换电压 (ac)	240VAC
最大切换电压 (直流)	30VDC
最大切换功率 (ac)	2.4KVA`
最大切换功率 (dc)	300W
触点电阻	50mΩ μ a 最大值
触点材料	银氧化镉
机械耐受性	1x10 ⁷ 运营
电气耐受性	1x10 ⁵ 运营

机械规格

安装类型	插入
深度	35mm
长度	35mm
高度	56mm
单位重量	88g

认证

合规性 / 认证	ul
符合标准	cur E125370 、 ul E125370

