

## 特点

- nitto 背胶、无损性能
- 柔性硅树脂、带蚀刻箔加热元件
- 适合形状不规则的物体
- 工作温度 +200°C（最高）
- 所有装置均随附说明手册
- 不适用于独立操作

## RS Pro 加热垫、50 w、100 x 150mm、240 v 交流

RS 号: 245-613



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

rs pro RS Pro mat 的额定电压为 240 v 交流、额定功率为 50 w 、额定峰值温度为 +300°C Peak 这款硅加热垫为矩形、尺寸为 100 x 150 mm 。它设计用于难以应用标准加热方法的区域。此垫为自黏式、且具有蚀刻箔元件嵌入在玻璃布支撑的橡胶化合物中。

## 一般规格

垫形状	矩形
应用	加热器生产；汽车工业；玻璃强化塑料维修；加热中 / 低温桶、油缸、平板、水盆或食品加工机械
粘性衬背	是的
加热器元件	硅酮
导联类型	聚四氟乙烯绝缘引线

## 电气规格

功率	50W
电源电压	240 V ac

## 机械规格

矩形垫尺寸	100mm x 150mm
厚度	1.4mm
引线长度	500mm

## 操作环境规格

Peak	+300°C
------	--------

## 认证

合规性 / 认证	ce / 2011/65/eu 和 2015/863
----------	----------------------------

