

## MERKMALE

- Niederspannungs-Leistungsleuchte für kostensparende Energieeffizienz
- LEDs sind langlebig und erzeugen keine Wärme
- Die verstärkte gehärtete Glaslinse bietet Stoßfestigkeit
- Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer

## LED-Maschinenleuchte von RS Pro, 100 → 260 V ac, 12 W, verstellbarer Arm, Reichweite 215 mm, Arm 430 mm Länge RS Best.-Nr. 777-7987



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese LED-Arbeitsbeleuchtung unserer hochwertigen Marke RS PRO ist die perfekte Ergänzung für Ihren Arbeitsplatz. Die Arbeitsplatzleuchte mit sechs effizienten LED-Leuchten bietet ein helles, weißes Licht, sodass Sie schattenfreie Beleuchtung für helles und komfortables Arbeiten genießen können.

Die LED-Leuchte verfügt über einen verstellbaren Arm und einen einzigen Gelenkpunkt, um sicherzustellen, dass Sie dort Licht haben, wo Sie es benötigen. Es gibt sogar einen integrierten Griff am Leuchtenkopf für noch einfachere Justierung.

## Allgemeine

<b>Lampentyp</b>	LED
<b>Leichte Ausführung</b>	Arm
<b>Lampe im Lieferumfang enthalten</b>	Ja
<b>Integrierter Transformator</b>	Ja
<b>Abschirmung montiert</b>	Nein
<b>Schalter montiert</b>	Nein
<b>Lebensdauer</b>	Bis zu 40000 Stunden
<b>Arm-Typ</b>	Verstellbar

## Elektrische

<b>Netzstecker-Typ</b>	Typ C - Eurostecker
<b>Nennspannung</b>	100 V ac bis 260 V ac
<b>Wattleistung</b>	12W
<b>Energieeffizienzklasse EU</b>	A+
<b>Anzahl der Glühlampen</b>	6
<b>Farbtemperatur</b>	5700K

## Mechanische

<b>Arm</b>	430mm
<b>Kabellänge</b>	1.8m
<b>Maximale Reichweite</b>	215mm
<b>Strahlwinkel</b>	60°

## Betriebsumgebungsspezifikationen

Temperaturbereich	-30 °C bis 60 °C.
-------------------	-------------------

## Schutzkategorie

IP-Schutzart	IP 65
--------------	-------

## Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-Konformitätszertifikat, CE-Zulassung
----------------------------	---





