

Support de moniteur SELECT pour 2 écrans avec fixation sur table

Références	509523	Quantité d'unité de vente	1 Pièce
Couleur	Argent métallisé	EAN à l'unité de vente	4005546734996
Conditionnement	1 Pièce	Poids brut de l'emballage	5256 G
Code EAN du produit	4005546734996	Pays d'origine	CN



Logos et récompenses



Description produit

- Bras support pour 2 écrans avec double système de fixation inclus (passe-câble et pince)
- Travail ergonomique grâce au réglage individuel et facile de la hauteur, de l'inclinaison et de l'orientation de l'écran
- Orientation de l'écran à 180° pour une utilisation au format portrait ou paysage
- Extension du bras jusqu'à 43 cm grâce à ses trois articulations
- Réglage progressif de l'écran sur une hauteur de 45 cm
- Support VESA universel (75 x 75 mm ou 100 x 100 mm)
- Pour 1 écran de 13 à 27 pouces (33 à 68,6 cm) et jusqu'à 8 kg
- Système de gestion de câbles grâce aux 5 serre-câbles fournis

Support de moniteur SELECT pour 2 écrans avec fixation sur table

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm)	843
Hauteur extérieure (mm)	549
Dimension extérieure profondeur / longueur	100 mm
Capacité (pour)	2 Écrans(s)
Marque	DURABLE
Taille de l'écran	33 cm [13"] - 68,6 cm [27"]
Écran orientable (°)	180
Écran ajustable	Oui
Angle de pivotement du moniteur	90° horizontal
Inclinaison réglable de l'écran en continu	+ 45° / - 45°
Réglage en hauteur	Non
Capacité de mouvement	Tourne, s'incline, pivotant, réglable en hauteur, déplaçable
Épaisseur de la table / diamètre de la broche	10 - 88 mm
Gestion des câbles	Oui
Capacité de charge	Je 8 kg
Protection anti-vol	Non
Norme VESA	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Type de base/montage	Pince de table, Épingle de table