




Verteilereinbaugeräte GREEN ELECTRIC®

Devices for junction boxes GREEN ELECTRIC®

Artikelbezeichnung <i>Article description</i>	Bemessungsstrom <i>rated current</i>	Art.-Nr <i>Art.No.</i>	EAN-Code <i>EAN code</i>	BE <i>PUC</i>
 <p>Fehlerstromschutzschalter RCD, 2-polig <i>Residual Current Device RCD, 2-pole</i> nach DIN VDE 0664, EN 61 008, Un 230 V AC</p> <p>A-Type, erfäßt Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme <i>A type recognizes alternating and pulsing direct earth leakage currents</i></p>	16 A/0,3 A 16 A/0,01 A 16 A/0,03 A 25 A/0,03 A 25 A/0,3 A 40 A/0,03 A 40 A/0,1 A 40 A/0,3 A 63 A/0,03 A 63 A/0,1 A 63 A/0,3 A 80 A/0,03 A	7516.2301.9 7516.2601.2 7516.2801.4 7525.2801.2 7525.2301.7 7540.2801.9 7540.2101.2 7540.2301.4 7563.2801.0 7563.2101.3 7563.2301.5 7580.2802.0	4008224161282 4008224161299 4008224161305 4008224161343 4008224161329 4008224161374 4008224377300 4008224161350 4008224161411 4008224377317 4008224161381 4008224508216	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 <p>Fehlerstromschutzschalter RCD, 4-polig <i>Residual Current Device RCD, 4-pole</i> nach DIN VDE 0664, EN 61 008, Un 230/400 V AC, 230 V AC</p> <p>A-Type, erfäßt Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme <i>A type recognizes alternating and pulsing direct earth leakage currents</i></p>	25 A/0,03 A 25 A/0,1 A 25 A/0,3 A 25 A/0,5 A 40 A/0,03 A 40 A/0,1 A 40 A/0,3 A 40 A/0,5 A 63 A/0,03 A 63 A/0,1 A 63 A/0,3 A 63 A/0,5 A	7525.4801.6 7525.4101.9 7525.4301.1 7525.4501.3 7540.4801.3 7540.4101.6 7540.4301.8 7540.4501.0 7563.4801.4 7563.4101.7 7563.4301.9 7563.4501.1	4008224157216 4008224157223 4008224157230 4008224157247 4008224157254 4008224157322 4008224157339 4008224157346 4008224157353 4008224157438 4008224157445 4008224157469	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 <p>Fehlerstromschutzschalter RCD, 4-polig, nach EN 61 008 und IEC 1008 Un 230/400 V AC, 230 V AC <i>Residual Current Device RCD, 4-pole</i> Neutralleiteranschluß rechts/<i>Neutral conductor right hand</i></p> <p>A-Type, erfäßt Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme <i>A type recognizes alternating and pulsing direct earth leakage currents</i></p>	100 A/0,03 A 100 A/0,1 A 100 A/0,3 A 100 A/0,5 A 125 A/0,03 A 125 A/0,1 A 125 A/0,3 A 125 A/0,5 A	7501.4879.9 7501.4179.2 7501.4379.4 7501.4579.6 7502.4879.2 7502.4179.5 7502.4379.7 7502.4579.9	4008224425919 4008224425926 4008224425933 4008224425940 4008224425957 4008224425964 4008224425971 4008224425988	1 1 1 1 1 1 1 1

Verteilereinbau: 80,00%