



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony SCU
Tipo prodotto	Small touchscreen display HMI
Dimensioni display	5,7 pollici
Risoluzione in pixel	320 x 240 pixel QVGA

Caratteristiche tecniche

Tipo di visualizzazione	Con Retroilluminazione a LED display TFT LCD a colori
Schermo digitale	Analogico
Durata luce posteriore	50.000 ore con 65536 colori
Luminosità	16 livelli tramite pannello a sfioramento
View angle horiz x vert	60° sinistra 60° right 40° top 60° bottom
Font carattere	Taiwanese (cinese tradizionale) Giapponese (ANK, Kanji) Coreano ASCII Cinese (cinese semplificato)
Larghezza	163 mm
Profondità	129,4 mm
Peso netto	0,405 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	UKCA[RETURN]UKEX
-------------------------	------------------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.