Datenblatt:

Fernschalter 1S 230V 16A

Fernschalter 1S 230V 16A



Artikelnummer	17H8315
EAN	3250612369614
Einheits Nr.	534804000
Einheit	STK
Verpackungseinheit	12
Verpackungsmasse	1.8 x 8.3 x 7.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.110 Kg
Ursprungsland	FR
Zolltarifnr.	85366990

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Schrittschalter
Marke	HAGER
Modell	EPN510
Befestigungsmöglichkeit	DIN-Schiene
Polzahl	1 PLE
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
mechanische Lebensdauer - in Zyklen	500000
Einbautiefe	68 mm
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1 - 25 mm2
Anschlussquerschnitt feindrähtig	1 - 16 mm2
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig	1 - 16 mm2
Produktefarbe	Grau
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Einsatztemperaturbereich	-5...+40 °C
Sicherheitsfunktionen	Schalter mechanisch
Produkthöhe	83 mm
Produktbreite	18 mm
Produkttiefe	70 mm
Gewicht netto	0.110 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie