



KR DIN 35-10

E0812808

Rörkabelsko KR DIN, 35mm², M10



Produktegenskaper:

| | |
|------------------------|-------------------|
| Passar ledare klass 2 | Ja |
| Passar ledare klass 5 | Ja |
| Isolerad | Nej |
| Antal fastsättningshål | 1 . |
| Flänsform | Ringform |
| Färg på isolering | Övrigt |
| Smalt flänsutförande | Nej |
| Med inspektionshål | Nej |
| Kategori ledare | Flera |
| Ytskydd | Förtent |
| Material | Koppar |
| Anslutningsvinkel | 180° (horisontal) |

Mått & Dimensioner:

| | |
|----|---------|
| HS | 10.5 mm |
| ID | 8.2 mm |
| OD | 12.5 mm |
| T | 3.5 mm |
| P1 | 14 mm |
| P2 | 12.5 mm |
| L | 57 mm |

| | |
|----------------------|--------------------|
| N | 20 mm |
| W | 19 mm |
| MOQ | 100 . |
| Enhet | st |
| Bultmått metrisk (M) | 10 . |
| Nominell area | 35 mm ² |

Godkännanden:

| | |
|---------------------|----|
| Godkänd enligt CE | Ja |
| Godkänd enligt UKCA | Ja |

Compliance:

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Conflict Minerals | Contain "Tin" |
| Extended Minerals | Contain "Copper" |
| PFAS | No PFAS |
| REACH | No SVHC (Latest. 05 Nov 2025) |
| RoHS | RoHS 3 (2015/863) |
| SCIP | Not Applicable |

Övrig information:

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| ETIM-Klass | EC001051 - Rörkabelsko |
| ETIM-Version | 9.0 |
| Varumärke | NEMIQ |
| Produktgrupp | Rörkabelskor |
| Sökbeskrivning | SKH2023ERIK2, ENR2025V, NYB04 |
| Alternativt Artikelnummer | KRDIN35-10 |
| E-nummer | E0812808 |

Logistisk information:

| | |
|------------------|--|
| Artikelstatus | Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning. |
| E-nummer | E0812808 |
| MOQ | 100 . |
| Streckkod | 733117641274 |
| Ursprungsland | CN |
| Artikelnummer | KRDIN 35-10 |
| Tullstatistikkod | 85369010 |
| Enhet | st |

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.

